



- 耐腐蚀性优良的不锈钢制止推垫。
- 请另行购买无头螺丝 **SGTS** 后配套使用。→ P.xxxx
- 将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。
- 止推垫相对于无头螺丝，最大可倾斜约 12°。在工件表面倾斜等情况下使用非常有效。
- 聚缩醛制塑料盖适用于需要止推垫表面摩擦小、在工件表面上滑动使用的情况。
- 也备有无头螺丝与止推垫配套的产品 **SGTS-STPS-K**。→ P.xxxx

● 材质、表面处理



| STPS-K |            |
|--------|------------|
| 止推垫    | 相当于 SUS304 |
| 塑料盖    | 聚缩醛(白)     |

**⚠ 使用注意事项**  
请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致扣环损坏。

单位：mm

| 型号               | D1 | r    | H1 | s   | 适用的无头螺丝             | 质量 (g) |
|------------------|----|------|----|-----|---------------------|--------|
| <b>STPS-12-K</b> | 12 | 5.2  | 6  | 1.5 | SGTS-M6             | 5      |
| <b>STPS-16-K</b> | 16 | 6.3  | 8  | 1.5 | SGTS-M8             | 14     |
| <b>STPS-20-K</b> | 20 | 8.4  | 10 | 1.5 | SGTS-M10 · SGTS-M12 | 25     |
| <b>STPS-25-K</b> | 25 | 9.2  | 11 | 1.5 | SGTS-M10 · SGTS-M12 | 40     |
| <b>STPS-32-K</b> | 32 | 12.5 | 14 | 1.5 | SGTS-M16            | 77     |
| <b>STPS-40-K</b> | 40 | 16.5 | 16 | 1.5 | SGTS-M20            | 130    |

● 型号指定

**STPS-16-K**



|                            |                       |                       |                      |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx<br>不可对应 | 螺纹组合 → P.xxxx<br>不可对应 | 螺纹切割 → P.xxxx<br>不可对应 | 防松动 → P.xxxx<br>不可对应 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|